

FILTRY Z WĘGLEM AKTYWOWANYM

Filtr nasycony węglem aktywowanym głównie zabezpiecza pellistory przed "zatruciem" związkami silikonowymi.

Należy go stosować w komorach pomiarowych łącznie z pellistorami.



TYPY FILTRÓW

Filtry dostępne są w wymiarach:

- FW/15 - o średnicy $\varnothing 15$ mm
- FW/16 - o średnicy $\varnothing 16$ mm
- FW/17 - o średnicy $\varnothing 17$ mm
- FW/20 - o średnicy $\varnothing 20$ mm
- FW/22 - o średnicy $\varnothing 22$ mm
- FW/24 - o średnicy $\varnothing 24$ mm

W zależności od potrzeb, na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania filtrów o innych wymiarach.